

hofs krattenstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 1750 x 1060 x 335 mm, vaklast 100 kg, 3 niveaus met speciale traversen met een duurzame en stabiele constructie, waardoor vervorming vrijwel is uitgesloten, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 228303

hofs Drankenkrat rek

Basisveld

krattenstelling - grondveld



- geschikt voor ruimtebesparende opslag van kratten, ook voor dagelijks, zwaar gebruik op bv. de drankafdeling bij de inname van statiegeldflessen, in kantoren en productiebedrijven, maar ook ideaal voor thuis in voorraadruimtes of kelders
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1750 x 1060 x 335 mm
- voor minstens 9 bakken
- vaklast 100 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm
- 3 niveaus met speciale traversen met een duurzame en stabiele constructie, waardoor vervorming vrijwel is uitgesloten
- legborden kunnen dankzij het raster altijd naar wens worden versteld
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag

- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie
- voor uw veiligheid volgens DGUV-regel 108-007 moeten stellingen met een hoogte/diepteverhouding van meer dan 5:1 geborgd worden om kantelen te voorkomen

Technische details

meubeltype	stelling	vakbreedte	1000 mm
stellingtype	krattenstelling	vakdiepte	300 mm
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	grondveld	legbord-/niveautype	traversen
geschikt voor (branches)	drankafdelingen, productiebedrijven, kantoren, thuis, kelders, voorraadruimtes	legborden / niveaus in hoogte ve	ja
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	1750 mm	oppervlak traversen	verzinkt
breedte	1060 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	335 mm	levering	gedemonteerd
capaciteit	minstens 9 bakken	garantie	5 jaar
vaklast	100 kg	gewicht	18,71 kg
legborden / schappen aantal	3 stuks		

Gerelateerde Producten

228300		krattenstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1750 x 1010 x 335 mm, vaklast 100 kg, 3 niveaus met speciale traversen met een duurzame en stabiele constructie, waardoor vervorming vrijwel is uitgesloten, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
228429		vloerverankering voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag