

verrijdbare vatenheffer

Secu Ex

draagvermogen 300 kg, met vatenklem, onderwagen gespreid, breedte binnen 850 mm, zwenkwielen met polyurethaanbanden, Ø 160 mm, hefhoogte 0 - 820 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in rood



Artikelnummer: 235778



verrijdbare vatenheffer

- draagvermogen 300 kg
- voor stalen en kunststof vaten
- met vatenklem
- onderwagen gespreid, breedte binnen 850 mm
- zwenkwielen met polyurethaanbanden, Ø 160 mm
- hefhoogte 0 - 820 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in rood
- hoogte x lengte x breedte 1755 x 1290 x 1132 mm
- gewicht 146 kg
- beschermklasse: EX II 2G IIB T4
- 5 jaar garantie

Technische details

hijswerktuig hefwagen

hefwerktuig uitrusting vatenklem

hefwagentype	verrijdbare vatenheffer	hoogte	1755 mm
draagvermogen	300 kg	breedte	1132 mm
capaciteit vaten (max.)	1 x 200/220 liter vat	wijdte (li.)	850 mm
hefhoogte	0-820 mm	lengte	1290 mm
heffing per trapbeweging met ped	24 mm	materiaal	staal
bediening heffing	handmatig met pedaal	oppervlak	m. poedercoating
bediening wielonderstel	handmatig	kleur	rood
onderwagen uitvoering	gespreid	garantie	5 jaar
type vat	stalen en kunststof vaten	explosieveiligheidsklasse	EX II 2G IIB T4
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	gewicht	146 kg
diameter zwenkwielen	160 mm		