

## BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

Artikelnummer: 438996



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 175 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 125 x 35 mm
- naaf lengte x Ø 48 x 15 mm
- schroefgatafstand 76x56/84x64 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met rollager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 34 mm

### Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	155 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	48 mm

draagvermogen	175 kg	naafboorgat	15 mm
banden	kunststof	wielbreedte	35 mm
wiel-ø	125 mm	uitlading	34 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	breukvast
wiellager	rollager	lengte plaat	105 mm
bevestigingselement	plaat	breedte plaat	80 mm
elektrisch geleidend	nee	afstand schroefgat	76x56/84x64 mm
materiaal behuizing	staal	schroefgat-ø	9 mm
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	Dubbele rem	gewicht	1,04 kg

## Gerelateerde Producten

439015



wiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken