

## réceptient grand volume

hauteur x longueur x largeur 850 x 800 x 1200 mm, capacité 550 l, en polypropylène en gris, parois pleines, avec nervures de renfort, fond plein, 4 pieds



Numéro d'article: 506848

## Bac grande capacité

### Châssis avec 4 pieds

réceptient grand volume

- hauteur x longueur x largeur 850 x 800 x 1200 mm
- capacité 550 l
- force 500 kg
- en polypropylène en gris
- parois pleines, avec nervures de renfort
- fond plein
- 4 pieds
- Avec passage de perçage pour robinet
- Transportable avec engins de levage. Avec couvercle sur 5 niveaux gerbable
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C

## Détails techniques

type de réceptient	réceptient grand volume	charge	500 kg
norme européenne	oui	gerbable	oui
capacité	550 l	pliable	non
hauteur	850 mm	possibilité de passage au-dessous	oui
longueur	800 mm	soubassement	4 pieds
largeur	1200 mm	Expiration	Avec passage de perçage pour robinet

matériau	polypropylène	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
stabilité / renfort / entretoise	nervures de renfort	convient pour aliments	oui
recyclable	oui	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
structure de cloison	fermé	couvercle	en accessoires (non compris)
finition paroi	nervures de renfort	couleur	gris
soubassement	plein	Poids	25 kg
fonction récipient	Transportable avec engins de levage		

## Accessoires

142581		Robinet, pour récipient grand volume, raccordement 3/4"
506892		couvercle de gerbage, en polypropylène, pour récipient grand volume avec capacité 550 l, largeur x profondeur 1200 x 800 mm, en gris

## Cela s'adapte aussi ...

240194		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium