

Bauer

Kiepwagen voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 1090 x 1320 x 900 mm, inhoud 0,4 m³, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag, onderbouw wielen en vorkslaffen



Artikelnummer: 518563



Bauer Kiepwagen voor spaanders

met vorkslaffen

Kiepwagen voor spaanders

- Voor gelijkvloers legen en met vorkheftruck
- hoogte x lengte x breedte 1090 x 1320 x 900 mm
- hoogte stortkant 740 mm
- inhoud 0,4 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 101 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkslaffen 465 mm
- materiaaldikte 2 mm
- wiel Ø 250 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- kraan en geperforeerd tussenlegbord (gat Ø 3 mm, deling 6 mm)
- Hoge stabiliteit dankzij ijzeren versteviging
- Robuuste constructie van plaatstaal met corrosiebeschermende

zinklaag

- onderbouw wielen en vorkslaffen
- 1 zwenk- en 2 bokwielen + duwbeugel
- met Massief rubber-banden
- 1 zwenkwiel met rem

Technische details

baktype	Kiepbak	breedte vorkslaffen	170 mm
inhoud	0,4 m ³	afstand vorkkokers	465 mm
hoogte	1090 mm	kraan	ja
lengte	1320 mm	stapelbaar	nee
breedte	900 mm	nestbaar	nee
draagvermogen	300 kg	greep	duwbeugel
hoogte stortkant	740 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaal	plaatstaal	oppervlak	verzinkt
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	kleur uitvoering	verzinkt
materiaaldikte opvangbak	2 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
stabiliteit/versteviging/schoren	ijzeren versteviging	type deksel	klapdeksel
kantelfunctie	handmatig	wielen aantal/soort	1 zwenk- en 2 bokwielen
kantelbeveiliging	Geveerde kantelbeveiliging	banden	Massief rubber
gelijkvloerse leging	ja	wiel-ø	250 mm
onderrijdbaar	ja	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
onderbouw	wielen en vorkslaffen	gewicht	101 kg
hoogte vorkslaffen	55 mm		

Gerelateerde Producten

500413



tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepwagens 0,4 m³, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

203428



montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium

525920



vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

527144



bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil

531837



vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs