

BS-ROLLEN

zwenkwiel met rem

draagvermogen 50 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 80 x 25 mm, naaf met glijlager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met ruggat, Ø 12,2 mm

Artikelnummer: 714696



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 50 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 80 x 25 mm
- naaf lengte x Ø 39 x 12 mm
- naaf met glijlager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met ruggat, Ø 12,2 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	kogellager
roltype	transportapparaatwielen	rem	Dubbele rem
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	nee

draagvermogen	50 kg	totale hoogte	108 mm
banden	massief rubber	naaflengte	39 mm
wiel-ø	80 mm	naafboorgat	12 mm
materiaal velg	kunststof	wielbreedte	25 mm
wiellager	glijlager	uitlading	32 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	loopvlak eigenschap	niet-strepend
bevestigingselement	ruggat	gat achterkant ø	12,2 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
ruggat	12,2 mm	kleur velg	zwart
materiaal behuizing	staal	gewicht	0,75 kg

Gerelateerde Producten

714776



wiel, draagvermogen 50 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 80 x 25 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken