

## hofs stelling met schuine legborden - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1306 x 535 mm, veldlast 300 kg, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 865261



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Stelling met schuine legborden

### Aanbouwstelling

stelling met schuine legborden - aanbouwveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1306 x 535 mm
- veldlast 300 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 500 mm
- 3 niveau(s) met schuin legbord, zonder afdeklegbord
- de opgeslagen goederen glijden door de helling van het legbord van 34 ° zelf door hun eigen zwaartekracht naar de uitneemzijde

- niveaus met voorzijde met aanslagrand om eruit vallen van goederen te voorkomen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- conform DGUV-regel 108-007 (vroeger BGR 234)
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

## Technische details

meubeltype	stelling	vakdiepte	500 mm
stellingtype	stelling met schuine legborden	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt // m. kunststof coating
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak standaard	verzinkt // m. kunststof coating
materiaal	staal	stelling uitrusting	legborden
hoogte	2000 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	1306 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	stabiliteitsliggers
diepte	535 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	100 kg	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
veldlast	300 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
legbord-/niveautype	schuin legbord	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
legborden / schappen aantal	3 stuks	levering	gedemonteerd
legborden / niveaus uitrusting	voorzijde met aanslagrand	certificering	RAL-keurmerk
kanteling	34 °	garantie	5 jaar
dekvloer	nee	call to action stellingen	bestel de \$B doorrolstelling voor direct inzicht in en gemakkelijke toegang tot uw opgeslagen goederen hier in onze shop
vakbreedte	1300 mm	gewicht	39,55 kg

## Gerelateerde Producten

150122



muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs

865228		stelling met schuine legborden - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 535 mm, veldlast 300 kg, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
865283		schuin legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1300 x 600 mm, voor een vaklast van 100 kg, uitgerust met voorzijde met aanslagrand om eruit vallen van goederen te voorkomen, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

## Dit past ook bij ...

146386		dolly, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, laadhoogte 160 mm, platform van kunststof, met afrolrand, constructie van polyethyleen in rood, 2 zwenk- en 2 bokwielen, met polypropyleen-banden
203969		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
762906		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, inhoud 10 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten