

fetra

chariot à ranchers

MULTIVARIO

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, plateforme en bois, rehausse 4 ranches, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 906948

fetra Chariot à ranchers MULTIVARIO

Force 600 kg

chariot à ranchers

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur de charge 270 mm
- plateforme en bois
- rehausse 4 ranches
- les ranches sont insérés et fermement vissés
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie







Détails techniques

appareil de manutention chariot de manutention

surface de châssis finition peinture époxy

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|---|
| type de chariot | chariots à dossier | couleur | bleu brillant // RAL5007 |
| type de chariot à dossier | chariot à ranchers | norme européenne | non |
| charge | 500 kg | rabattable | non |
| hauteur de charge | 270 mm | bordure de sécurité | non |
| longueur de plateau | 1200 mm | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| largeur de plateau | 800 mm | pneumatique | TPE |
| matériau de plateforme | bois | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| rehausses | 4 ranches | disposition des roues | rectangulaire |
| hauteur rehausses | 640 mm | norme | EN 1757-3 (frein) |
| fonction rehausses | les ranchers sont insérés et fermement vissés | garantie | 10 années |
| emboîtable | non | Poids | 37 kg |
| matériau de châssis | acier | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 119194 |  | roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |
| 119615 |  | plateau pour chariot de manutention, en contreplaqué, pour plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, étanches et antidérapants, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 147905 |  | roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |
| 158760 |  | Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |
| 158814 |  | Timon et couplage pour châssis roulant, en acier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158816 |  | support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm |