

container met grote capaciteit

hoogte x lengte x breedte 760 x 1000 x 1200 mm, inhoud 610 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, met verstevigingsribben, bodem gesloten, 4 zwenkwielen



Artikelnummer: 951782

Maxi-container

Onderbouw met 4 zwenkwielen

container met grote capaciteit

- Geschikt voor koelhuizen
- hoogte x lengte x breedte 760 x 1000 x 1200 mm
- inhoud 610 l
- draagvermogen 450 kg
- wiel Ø 160 mm
- van polyethyleen in grijs
- wanden gesloten, met verstevigingsribben
- bodem gesloten
- 4 zwenkwielen
- banden Massief rubber
- Met doorvoer om door te boren voor uitloopkraan
- Met hefapparaten transporteerbaar
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C

Technische details

baktype	container met grote capaciteit	stapelbaar	ja
geschikt voor (branches)	koelhuizen	vouwbaar	nee
euronorm	nee	onderrijdbaar	ja

inhoud	610 l	onderbouw	4 zwenkwielen
hoogte	760 mm	wiel-Ø	160 mm
lengte	1000 mm	banden	Massief rubber
breedte	1200 mm	afvoer	Met doorvoer om door te boren voor uitloopkraan
materiaal	polyethyleen	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
stabiliteit/versteviging/schoren	verstevigingsribben	geschikt voor levensmiddelen	ja
wandconstructie	gesloten	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
wand uitrusting	verstevigingsribben	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
vloerconstructie	gesloten	kleur	grijs
bak functie	Met hefapparaten transporteerbaar	gewicht	44 kg
draagvermogen	450 kg		

Gerelateerde Producten

142592



uitloopkraan, voor container met grote capaciteit, aansluiting 3/4"

Dit past ook bij ...

240194



pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm

527144



bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil

529930



lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium