

Der Reinigungstisch bio.x C 500 steht für ein äußerst effektives Arbeiten bei ausgezeichneter Leistung. Neben der ergonomischen und anwenderfreundlichen Konstruktion überzeugt der Waschtisch vor allem durch seine funktionale Ausstattung.

bio.x



Reinigungstisch bio.x C 500

bio.x C 500

- Reinigungssystem zur lösemittelfreien Teilereinigung
- besonders Energie-effizient: mehr als 50 % Stromersparnis
- ideal zum Entölen und Entfetten von Metall und Kunststoffteilen

- ① Das Abspülen der Werkstücke erfolgt durch eine Düse. Mit Hilfe des flexiblen Gelenkschlauchs kann die Düse in der gewünschten Position fixiert werden.
- ② Der Reinigungspinsel unterstützt die Reinigung stark verschmutzter Teile.
- ③ Die große Reinigungsfläche ermöglicht ein effektives Arbeiten.
- ④ Hohe Tragkraft des Waschtisches durch stabile Gerätekonstruktion. Gerät besteht aus Kunststoff und ist somit sehr standfest und korrosionsfrei.
- ⑤ Inklusive Ablasshahn zum direkten Ablassen der verbrauchten Flüssigkeit.
- ⑥ Mehrstufiges Filtersystem, bestehend aus Grobsieb, Feinsieb und Magnet.
Optionales Zubehör: Ein auswaschbarer Filterbeutel (Feinheit: 100 µm) hält feinste Verunreinigungen zurück, bevor sie ins Bad gelangen, Bestell-Nr. 201-393-J0
- ⑦ Eine funktionale Steuerung mit Soft Touch Bedienfeld garantiert durch die Wahl des Energiesparmodus eine Energieersparnis von ca. 50 %.

Gleich mitbestellen

Klappbarer Deckel

Bestell-Nr. 135-148-J0



Reinigungstisch bio.x C 500, Grundgerät, Bestell-Nr. 135-147-J0

Typ	bio.x C 500
Arbeitshöhe [mm]	950
Breite Nutzfläche [mm]	930
Tiefe Nutzfläche [mm]	545
Traglast gesamt [kg]	250
Füllmenge Reiniger [l]	100
Maße außen L x B x H [mm]	780 x 1010 x 1140
Betriebstemperatur [°C]	41
Nennspannung [V]	-
Bestellnummer Grundgerät	135-147-J0
Bestellnummer Komplettgerät (inkl. Deckel, Filterbeutel und einer Erstbefüllung bio.x Reiniger, entspricht 100 l Reinigungsflüssigkeit)	141-926-J0