

stumpf

Schubladenschrank

ST 410

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 500 mm, 12 Schublade(n), Verschießbar mit Zentralverschluss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 118188

stumpf Schubladenschrank ST 410

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- mit Griffleiste
- Mit Sichtfenster zur Beschriftung
- 12 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 8x100 mm/4x200 mm
- Traglast je Schublade 35 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 80 %
- Mit Auszugssperre
- Verschießbar mit Zentralverschluss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 5 Jahre Garantie

Möbeltyp	Schrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schranktyp	Schubladenschrank	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	900 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1000 mm	Auszugssperre	ja
Tiefe	500 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Schubladen	Schließsystem	Zentralverschluss
Schubladen Anzahl	12 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	8x100 mm/4x200 mm	Griff	Griffleiste
Schubladentraglast	35 kg	fahrbar	nein
Auszugsführung Schublade	auf Rollenführung	Garantie	5 Jahre
Auszug Schublade	80 %	Gewicht	87,2 kg
Beschriftungsfeld	Sichtfenster zur Beschriftung		