

## Gasflaschen-Depot

für 24 Gasflaschen mit Durchmesser 220 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2055 x 2100 x 1250 mm, mit Gitter-Doppel-Flügeltür, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Artikelnummer: 200488



## Gasflaschen-Depot

Gasflaschen-Depot

- zur Lagerung im Freien
- für 24 Gasflaschen mit Durchmesser 220 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 2055 x 2100 x 1250 mm
- klappbare Kragarmfachteiler mit Kettensicherung
- ohne Bodengruppe
- mit Gitter-Doppel-Flügeltür
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

## Technische Details





Gefahrstoff-Lagertyp	Container	Türtyp	Gitter-Doppel-Flügeltür
Containertyp	Gasflaschen-Depot	Isolierung	nein
Lagerort	im Freien	Material	Stahl
Gefahrstoffbezeichnung	Gase	Oberfläche	lackiert
Kapazität	24x50 l Gasflasche	Farbe	blau// RAL5015

Kapazität Gasflaschen Ø 220 mm m	24 Stück	Brandschutz	nicht brandgeschützt
Höhe	2055 mm	Anlieferung	fertig montiert
Breite	2100 mm	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja
Tiefe	1250 mm	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Container Ausstattung	klappbare Kragarmfachteiler mit Kettensicherung	Gewicht	214 kg
Boden Ausführung	ohne Bodengruppe		

## Zubehör

521536		Rampe für Gasflaschen-Depot, Höhe x Länge x Breite 130 x 740 x 750 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
700173		Stapler-/Kranentladung

## Dazu passt auch ...

202906		Flaschenkarre, Traglast 100 kg, für 1x40/50 l Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung
202916		Flaschenkarre, Traglast 100 kg, für 1 x 11 kg Propangas Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung
510903		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525753		Gefahrensymbol, Symbol/Text: leicht entzündlich, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm