

Hymer Fahrgerüst 8473

Reichhöhe 6,4 m, Gerüsthöhe 5,64 m, 2 Bühne(n), je Bühne 1 Durchstiegsluke, Standhöhe 4,4 m, Bühne Breite x Tiefe 1900 x 1300 mm, Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 239938



HYMER



10 YEARS WARRANTY

Fahrgerüst

- Reichhöhe 6,4 m
- Gerüsthöhe 5,64 m
- 2 Bühne(n), je Bühne 1 Durchstiegsluke
- Standhöhe 4,4 m, Bühne Breite x Tiefe 1900 x 1300 mm
- 4 x 8/2 x 4 Sprossen
- mit rutschsicherer Bühne und manuellem Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer und 4 Ausleger für sicheren Stand
- Aufbau mit Höhenversatz möglich
- mit 4 Auslegern
- Mit 4 höhenverstellbaren Lenkrollen
- Gerüst aus Aluminium
- Belastbar bis 150 kg/m²
- Gerüstgruppe 2
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 1004

- 10 Jahre Garantie
- Gewicht 213,4 kg

Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Unterbau	4 höhenverstellbare Lenkrollen
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Belastung Fläche	150 kg/m ²
Material Gerüst	Aluminium	Gerüst Ausstattung	rutschsichere Bühne, Sicherheitshaken
Höhe Gerüst	5,64 m	Gerüst Funktion	Aufbau mit Höhenversatz möglich
Standhöhe	4,4 m	Sicherheitsausstattung Gerüst	umlaufendes Geländer // 4 Ausleger
Reichhöhe	6,4 m	Gerüstgruppe	2
Bühnen Anzahl	2	klappbar	nein
Breite Bühne	1900 mm	fahrbar	ja
Tiefe Bühne	1300 mm	Norm	gemäß DIN EN 1004
Sprossen Anzahl	4 x 8/2 x 4	Garantie	10 Jahre
Durchstiege	je Bühne 1 Durchstiegluke	Gewicht	213,4 kg
Ausleger Anzahl	4 Stück		