

Kappes Sichtlagerkasten RasterPlan® Favorit

Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 /
300 mm, Aus Polyethylen in blau

® RasterPlan

KAPPES



Artikelnummer: 323269



5 YEARS
WARRANTY



Kappes Sichtlagerkasten RasterPlan® Favorit






Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm
- Aus Polyethylen in blau
- Einfacher Transport durch verstärkte Griffmulde
- Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Mit Etikettenhalter zur Beschriftung
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- mit Stapelrand stapelbar
- Rollenbahngeeignet
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Behältertyp	Sichtlagerkasten	stapelbar durch	Stapelrand
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	geschlossen
Höhe	150 mm	Bodenverstärkung durch	Verstärkungsrippen
Breite	200 mm	Griff	verstärkte Griffmulde
Tiefe	350 mm	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter
Bodentiefe	300 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Material	Polyethylen	Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C
recyclbar	ja	Farbe	blau
Gefahrstoffefignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen	Garantie	5 Jahre
rollenbahnggeeignet	ja	Größe	4 - HxBxT 150x200x350/300 mm
stapelbar	ja	Gewicht	0,55 kg

Zubehör

101488		Auflagedeckel, Aus Polyethylen, für Sichtlagerkasten, Breite x Tiefe 200 x 300 mm, in transparent
101492		Längsteiler, für Sichtlagerkasten, Höhe x Tiefe 150 x 350 mm, für Kastengröße 4, aus Stahl
209214		Etikett für Sichtlagerkasten, für Größe 3+4, in transparent
978337		Tragegange, für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 150 x 200 mm
978439		Etikett für Sichtlagerkasten, für Größe 3+4, in weiß

Dazu passt auch ...

215704		Druckverschlussbeutel, Aus LDPE in transparent, Stärke 50 µm, Länge x Breite innen 180 x 120 mm
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
223711		Kugelschreiber, Schreibfarbe blau, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent
407892		Universalschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 940 x 400 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung