

Displaypalette

aus Polyethylen, Höhe x Länge x Breite 150 x 400 x 600 mm, Traglast statisch / dynamisch 500 / 200 kg, Unterbau 4 FüÙe, Oberdeck durchbrochen

VE 3 Stück



Artikelnummer: 528356



Displaypalette

Displaypalette

- aus Polyethylen
- Höhe x Länge x Breite 150 x 400 x 600 mm
- Traglast statisch / dynamisch 500 / 200 kg
- 2-seitig einfahrbar
- Einfahrbreite Längsseite / Breitseite 480 / 220 mm
- Unterbau 4 FüÙe
- Oberdeck durchbrochen
- Mehrere Paletten platzsparend ineinander stapelbar
- beständig gegen Witterungseinflüsse
- Gewicht 7,5 kg

Technische Details

Verpackungstyp	Palette	Unterbau	4 FüÙe
Palettentyp	Displaypalette	Beständigkeit	gegen Witterungseinflüsse
Material	Polyethylen	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	150 mm	Einfahrbreite Längsseite	480 mm
Länge	400 mm	Einfahrbreite Breitseite	220 mm
Breite	600 mm	Traglast dynamisch	200 kg
Traglast statisch	500 kg	Sicherungsrand	nein

Einfahrmöglichkeit	2-seitig	nestbar	ja
Oberdeck	durchbrochen	Gewicht	7,5 kg
stapelbar	ja		

Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
204206		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
240208		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm