

LISTA

Schwerlast-Rollladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1100 x 641 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Key Lock, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau

Artikelnummer: 530550



 LISTA

 10 YEARS WARRANTY

 Made in Germany



LISTA Schwerlastschrank

mit Rollladen

Schwerlast-Rollladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1100 x 641 mm
- Traglast je Ebene 160 kg
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Vertikalrolllade
- Verschließbar mit Key Lock
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- 10 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schranktyp	Rollladenschrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Türtyp	Vertikalrolllade	abschließbar	ja
Höhe	1950 mm	Schließsystem	Key Lock
Breite	1100 mm	Unterbau	Sockel
Tiefe	641 mm	Material	Stahlblech
Schrank Ausstattung	Böden, Auszugböden, Schubladen	Material Verarbeitung	verschweißt
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	fahrbar	nein
Traglast Fachboden	160 kg	Garantie	10 Jahre
Farbe Korpus	blau // RAL5012	Gewicht	113 kg
Farbe Front	blau // RAL5012		

Zubehör

530554		Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 918 x 459 mm
530555		Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 918 x 459 mm
530556		Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 918 x 459 mm
530557		Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 918 x 459 mm
530559		Stahlboden für Schwerlastschrank, Breite x Tiefe 967 x 549 mm, Traglast 160 kg, Aus Stahl
530561		Auszugboden für Schwerlastschrank, Breite x Tiefe 918 x 459 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, aus Stahl

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau