

Callisto Wall Grafiet 110lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 923015
 EAN: 7021989230151



Elektrisch

System wattage: 3W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 110lm
 Werkzaamheid: 37 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B50>50,000
 Lichtverdeling: Direct/Asymmetric
 Optiek: Helder glas
 Bundelhoek: 65°/85°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Grafiet
 Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 35
 Diameter (mm) D: 110
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.3 / 0.238

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 120 x 115 x 45



7 0 2 1 9 8 9 2 3 0 1 5 1