

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC

Artikelnummer	GTIN
EQ10132438	4015120132438



Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Lichtsysteem
Gebuiikersinterface	IR-afstandsbediening
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Plaatsen
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwleugte: 600 mm x Inbouwbreedte: 600 mm x Inbouwdiepte: 140 mm
BEHUIZING	
Afmetingen	Leugte 596 mm x Breedte 596 mm x Hoogte/diepte 65 mm
Gewicht	18154,3 g
Materiaal	Gelakt staal
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+40 °C
Slagvastheid	IK02
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016
Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-10	850 °C
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ELC (ESYLUX Light Control)
Beschermingsklasse	I

Productbeschrijving

- Set LED-armaturen (4x afzonderlijke armatuur, regeling, aanwezigheidssensor en ISO/IEC11801 2017-kabel met RJ45-stekkerverbinding) met opale (MILKY) afdekking (diffusor)
- Toepasbaar als plafondinlegarmatuur voor systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagrails en standaardmaat 600 x 600mm
- Licht- en scènebesturing gemakkelijk te configureren via ESY-App
- Kleurtemperatuur ca. 2700K-6500K (Tunable White)

Specifieke productfuncties:

- Voorgeconfigureerd, inbouwklaar verlichtingssysteem met ESYLUX Light Control ELC en energie-efficiënte Human Centric Lighting (SymbiLogic)

Nom. spanning	AC / 50 –
Opgenomen vermogen	132 W

VERLICHTING

Diffusor	opaal
Antiverblinding	DDP (micro-prismatic)
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	94 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Nominaal vermogen P	132 W
Lichtstroom	16000 lm
Lichtopbrengst	121 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 – 6500 K (Tunable White)
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Color Quality Scale	> 80
Nominale levensduur L70B10 Bij 25 °C	105000 h
Nominale levensduur L70B50 Bij 25 °C	110000 h
Nominale levensduur L80B10 Bij 25 °C	65000 h
Nominale levensduur L80B50 Bij 25 °C	70000 h
Nominale levensduur L90B10 Bij 25 °C	35000 h
Nominale levensduur L90B50 Bij 25 °C	35000 h
Fotobiologische veiligheid	RG0


SENSOREN

Detectiehoek	360°
--------------	------


QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC

Artikelnummer **GTIN**
EQ10132438 4015120132438

Maattekening



Lichtverteilungskurve_Bild (web)



Gedetailleerde productbeschrijving

- Set LED-armaturen (4x afzonderlijke armatuur, regeling, aanwezigheidssensor en ISO/IEC11801 2017-kabel met RJ45-stekkerverbinding) met opale (MILKY) afdekking (diffusor)
- Kan worden gebruikt als plafoninlegarmatuur voor systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagrails voor standaardmaat 600 x 600 mm (let op de bijzondere kenmerken en eventuele beperkingen van de plafondsysteemfabrikant!)
- Zeer goede lichtkwaliteit, geschikt voor computerwerkplekken conform EN 12464-1
- Nominale levensduur L80B50 Bij 25 °C 70000 h
- Licht- en scènebesturing gemakkelijk te configureren via ESY-App
- Kleurtemperatuur ca. 2700K-6500K (Tunable White)