

PE 58



OPCJE



Pistolet EG do szybkiej wymiany szczęk z panelem lub stołem SPEBD



Pedał



TECH'CARE Box z automatycznym otwieraniem



Szczęki znakujące



BAM/BAE - Zderzak

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wydajność (Montaż może się różnić w zależności od materiału)	2" 6 Oplotowe & Interlock 4" Przemysłowe
• 2 oplotowe	4"
• 4 oplotowe	2"
• 6 oplotowe & Interlock	2"
• przemysłowe	4"
Zakres zakuwania	4 to 130 mm
Teoretyczna siła nacisku	350 t
Ilość cykli na godzinę ($\Delta 10\text{mm}$)	850
Otwarcie	+ 54 mm
Maksymalne rozwarście głowicy bez szczęk	180 mm
Silnik	5,5kW – 230/400V 3ph Opcje : 4 kW – 230V 1ph
Poziom hałasu	68 dbA
Długość szczęk głównych	115 mm
Waga (z olejem)	260 kg
Wymiary	730 x 483 x 812 mm
Wymiary opakowania	1170X 760X 1100 mm (320 kg) **
	** (Ze szczękami bez opcji)

WYMIARY SZCZĘK

N°	Zakres zakuwania	Długość
10	10.0-12.0	56 mm
12	12.0-15.0	56 mm
15*	15.0-18.0	56 mm
18*	18.0-21.0	56 mm
21*	21.0-24.0	56 mm
24*	24.0-27.0	70 mm
27*	27.0-30.0	90 mm
30	30.0-33.0	90 mm
33*	33.0-39.0	90 mm
39*	39.0-45.0	90 mm
45*	45.0-51.0	100 mm
51*	51.0-57.0	100 mm
57*	57.0-66.0	100 mm
66*	66.0-73.0	110 mm
73*	73.0-80.0	125 mm

*W standardzie zestaw 12 szczęk

Dostępne inne wymiary:

Ø 4/6/8/9/17/20/36/42/48/54/
60/66/70/80/86/90/95/99/112/
117/122