

Untersuchungsleuchte

VISIANO 20-2 C T1 D15450000-00633104

Derungs



MEDICAL LIGHTING



Bestückung	1 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+
Beleuchtungsfeld @ 50 cm	Ø 21 cm
Beleuchtungsstärke @ 50 cm	60 000 lx
Farbwiedergabe (Ra)	> 95
Farbtemperatur	3500 K & 4500 K
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Netzanschlussleitung	Festanschluss
Leuchtengehäuse	Polycarbonat & Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (PC & ABS)
Gewicht (netto)	9.0 kg
Leistungsaufnahme	21 W
Bedienung	Folientastatur am Leuchtenkopf
Gelenkentlastung	Feder
Schutzklasse	II
Zubehör	Zwischendeckenadapter
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	2 Farbtemperaturen, 4 Dimmstufen, antimikrobiell, Drehdurchführung (360° Turnoverachse)
Befestigung	Deckenbefestigung, Deckenrohr bei Montage ablängbar (Länge: 40-116cm)
Schutzart	IP 20
Bestell-Nr.	D15450000 - reinweiß

Lichtverteilung

