

**Artikelnummer:** 120031

**Kurzbeschreibung:** Schaarhefwagen Hebefix HF 2 C-250

**Langbeschreibung:** Hefwagen met scharen Hebefix HF 2 C:

Deze praktische wagens mogen in geen enkel bedrijf ontbreken!

Het concept van de GRUSE Hebefix is eenvoudig: op

ergonomische werkhoogte zeer gemakkelijk werken, verpakken,

repareren en monteren. Door hun functionaliteit en veelzijdigheid

maken verrijdbare schaarheftafels iedere werkplek in industrie en

handel compleet en worden ze tot onmisbare helpers. Voor het

transport of het werken met lange bouwmaterialen kan de dissel neergeklapt

worden. Specificaties:

Verzinkt laadvlak

Inklapbare duwbeugel

Zwenkwielen met vastzetter

Het tafelplatform wordt met een voetpomp op de

gewenste werkhoogte gebracht

Bouwhoogte: 365 mm

Hefhoogte: 610

mm

Totale hoogte: 975 mm

Laadvlak: 975 x 500 mm

Wielen: ø

125/200 mm

Wielmateriaal: rubber

Heffing per pedaalslag: 20 mm

Gewicht: 95 kg

Alle schaarlifts zijn vervaardigd vlg. DIN EN 1570!

