

Metallfassung E27 R212703

Spezifikationen: Runde Kuppel für dreiteilige Metallfassung

Technische Betriebsdaten

Material: Metall


Lampenfassung: E27

Markierungstemperatur: 230 ° C

Farbe / Behandlung: vermessingt

Überspannungskategorie: II

Befestigung / Verbindung: mit Metallnippel (M10x1) und Spindelverriegelungsschraube



Spezifikationen: Glatte Außenschale für dreiteilige Metallfassung

Technische Betriebsdaten

Material: Metall


Lampenfassung: E27

Markierungstemperatur: 230 ° C

Farbe / Behandlung: vermessingt

Überspannungskategorie: II

Schraubenoberteil: Polyphenylsulfid (PPS)



Spezifikationen: Einsatz für dreiteilige Metallfassung mit Verriegelung und Erdungsklemme

Technische Betriebsdaten

Material: Metall

Lampenfassung: E27

Nennstrom: 4A

Nennspannung: 250V

Markierungstemperatur: 230 ° C

Farbe / Behandlung: natürlich

Überspannungskategorie: II

Art und Querschnitte: starres oder flexibles Kabel mit Querschnitt 0,5-2,5 mm² -
Abisolierkabel 7 mm.

Erd-Terminal: Ja

Terminals: Schraubentyp

Zulassungen:  EAC

Symbole: 

