

HPP V4 EI-PFT metal housing with clip



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 595 0031
Beschreibung	HPP V4 EI-PFT metal housing with clip
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09455950031

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING PushPull (V4)
Gehäuseart	Anbaugehäuse
Gehäusebeschreibung	EasyInstall mit Rastclips mit integrierter Dichtung

Ausführung

Verriegelungsart	PushPull
------------------	----------

Technische Kennwerte

Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP65

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel
----------------------------------	----------------

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	22,8 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140061736
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder