

SPEZIALWERKZEUGE

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Länge	Gewicht g
2-265	Bemessungsspannung CAT I: 60V (DC/30V CAC) Prüfspitzen, besonders dünn, spitz und biegsam, Klinge aus 1 mm Stahldraht, mit Bananenstecker-Anschluß, ganz isoliert, lieferbar in rot (2-265-1) und schwarz (2-265-2)	155 mm	9
2-126	Ablöthebel, einseitig geschlitzt, vernickelt, Heft aus leitfähigem schwarzem Kunststoff	115 mm	10
2-127	Zinnmesser mit spitzer, scharfer Klinge, zur Unterbrechung von Leiterbahnen und Bearbeitung von Leiterplatten	115 mm	14
2-128	Zinnschaber mit Klinge in scharfer Stechisenform zum Abschaben von Lötüberschuß und Lötbrücken	115 mm	14
2-101	Zinnmesser mit Keramik Klinge zum Bearbeiten von Leiterplatten, Heft aus leitfähigem schwarzem Kunststoff	105 mm	9
2-113	ESD Öffner und Hebewerkzeug, ableitfähigkeit ca. 10 ⁹ Ω Ideal zum schonenden Öffnen von empfindlichen Geräten	180 mm	22
2-145	Schraubendreher mit Führungshülse zum leichten und sicheren Einstellen von Spindelwiderständen und Potentiometern mit Schlitzachsen bis Ø 3,2 mm, Klinge vernickelt, Kunststoffheft	140 mm	12
2-155	Krallengreifer, mit 3 gehärteten Greifkrallen, Öffnung bis max. 12 mm, mit Ansteckclip	165 mm	49
2-157	Flexibler Krallengreifer mit 4 Federkrallen, um unzugängliche Stellen spielend zu erreichen, vernickelt, lange Ausführung	600 mm	75
2-161	Anreinsnadel mit Magnetheber und Teleskopauszug	145 bis 655 mm	37
2-163	Messingdraht-Kontaktreiniger-Pinsel, Ø 4 mm, mit Drehmechanik, Kunststoff-Gehäuse	120 mm	10
2-164	Ersatz-Messingdraht-Einsatz für 2-163	40 mm	1
2-165	Kontaktreiniger in Pinselform, mit Drahtborsten, vernickelt	35 mm	2
2-166	Glashaar-Kontaktreiniger-Pinsel, Ø 4 mm, mit Drehmechanik, Kunststoff-Gehäuse	120 mm	10
2-167/10	Ersatz-Glashaar-Einsätze für 2-166, 10 Stück	40 mm	12
2-168	Glashaar-Kontaktreiniger, Ø 2 mm	135 mm	9
2-169	Ersatzmine Glasfaser für 2-168	110 mm	1
1-909	Mechanikerspiegel, vergrößernd, Hohlspiegel Ø 23 mm, mit Verlängerungsgriff, ganz aus Kunststoff vollisolierte Ausführung	145 bis 260 mm	9
1-978	Mechanikerspiegel wie vor, jedoch Verlängerungsgriff mit angeschliffener 6 mm Schraubendreherklinge aus Kunststoff	145 bis 260 mm	9
2-275	Reparaturspiegel, rostfrei, vergrößernd, Hohl-Spiegel Ø 21 mm, aus Kunststoff	180 mm	7
2-282	Teleskopspiegel mit Doppelgelenk, schwenkbar in jede beliebige Stellung, vernickelt, gummierter Griff, Ø Spiegel 23 mm	165 bis 650 mm	21
2-285	Inspektionsspiegel mit Teleskopstab und LED Beleuchtung Ø 26mm, 360° drehbar, Griff Edelstahl	240 bis 645 mm	58



NEU

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Länge	Gewicht g
2-292	Kunststofflupe mit Bikonvex-Linse, Ø 45 mm, Vergrößerung 3,25-fach	70 mm	6
2-293	Handlupe, Bikonvex PXM-Leichtlinse mit Antistatikbeschichtung, Ø 65 mm, Vergrößerung 3-fach, plankonvexe Zusatzlinse im Griffansatz, 5-fach	180 mm	52
2-296	Handlupe mit LED-Beleuchtung, hochglänzende Chromeinfassung, Anthrazitfarbene „soft-touch“ Oberfläche, Acryllinse mit 3-facher Vergrößerung	120 mm	19
2-130	Federhaken-Satz, 6-teilig, vernickelt, zum Greifen und Richten, Ein- und Aushängen von Zug- und Druckfedern verschiedener Arten, Haken auf Griffstück aufschraubbar, im Kunststofftui.	205 mm	42
2-131	Federhaken, vernickelt-isoliert, zum Ein- und Aushängen von Zug- und Druckfedern	205 mm	10
2-132	Federhaken, vernickelt-isoliert, zum Ein- und Aushängen von Zugfedern	175 mm	8
2-133	Federhaken mit Ring, vernickelt, zum Ein- und Aushängen kräftiger Zugfedern	195 mm	13
2-605	PLCC-Zieher, zum Ausheben von gesteckten PLCC's	135 mm	6
2-656	LED Taschenlampe schwarz, wasserdicht und bruchsicher	143 mm	40
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug, zum bequemen Ziehen von gesteckten PLCC's	100 mm	22



ABGLEICHWERKZEUG

NEU

ANLEGEWERKZEUG

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Länge	Gewicht g
2-701	Krone LSA-Plus-Anlegewerkzeug zum löt-, schraub- und absolierfreiem Anschließen der Drähte und gleichzeitigem Abschneiden der Restlängen	185 mm	63



NEU

MINIATUR-GEWINDESCHNEID-SATZ

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Teile	Gewicht g
2-800	Miniatur Gewindegewindesatz M1,0 - M2,5 31-tlg. in Kunststoffbox. Je 2x Handgewindebohrer (HGB) M1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,2 - 2,5, Je 1x Schneideisen M1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 2,2 - 2,5, 1x Schneideisenhalter, 2x Reduzierringe und 1x Schneideisenadapter	31	200

