

EINFACH ZUM VERGIESSEN

Größen (L x B x H in mm)

Duroplast
20 x 20 x 13,1 – 100 x 100 x 40

PA 6.6
14 x 14 x 11,5 – 46,2 x 46,2

ABS
12,3 x 12,3 x 15,3 – 67,5 x 35,8 x 46,3

DAS PRODUKT

OKW MODUL-LEERGEHÄUSE – das umfassende Gehäuseprogramm zum Eingießen elektronischer Baugruppen. Mit besonderen Kostenvorteilen für die Serienfertigung.

Vergossene Baugruppen sind stoßgesichert und gegen Temperatur, Feuchtigkeit und chemische Einflüsse geschützt. Die Ausführungen aus Duroplast sind nicht bruchsicher.

IHRE VORTEILE

Duroplast
Formbeständig. Sehr temperaturfest.

Polyamid 6.6
Preisgünstig. Schlagzäh.




ABS
Preisgünstig. Empfehlenswert zum Eingießen kleiner Baugruppen.





MODUL-LEERGEHÄUSE*1

MODUL-LEERGEHÄUSE	Artikel	Außenmaße in mm			Wandstärke in mm	Ausführung	Bestell-Nummer	
		L	B	H			Gehäuse	Bodenplatte
	Duroplast	20	20	13,1	0,85	I	A 80 20 130	–
		25	25	14,8	0,8	I	A 80 25 150	–
		25	25	25	0,8	I	A 80 25 251	–
		30,2	20,15	15,1	0,95	I	A 80 30 150	A 81 30 200
		40,5	13,8	16,1	1,1	I	A 80 40 160	A 81 40 130
		40,2	13,55	25	0,85	I	A 80 40 250	A 81 40 130
		40	40	12,8	1,0	I	A 80 40 130	A 81 40 400
		40,2	40,2	20	1,0	I	A 80 40 200	A 81 40 400
		45,1	30,1	15	1,15	I	A 80 45 150	A 81 45 300
		45,1	30	24,9	1,1	I	A 80 45 250	A 81 45 300
		49,9	13,1	15	1,0	I	A 80 50 150	–
		50,15	50,15	15,1	1,3	I	A 80 50 160	A 81 50 500
		50,1	50,1	25,1	1,3	I	A 80 50 250	A 81 50 500
		50,7	50,7	49,7	1,7	I	A 80 50 500	A 81 50 500
		70	50,4	20	1,4	I	A 80 70 200	A 81 70 500
		70,6	50,4	35	1,4	I	A 80 70 350	A 81 70 500
		90,3	60,3	20	1,6	I	A 80 90 200	–
		100,1	50,2	24,8	1,5	I	A 80 10 250	–
100	100	40	1,8	I	A 80 10 400	–		
							Gehäuse	
	PA 6.6	14	14	11,5	0,7	II	A 80 14 118	
		17,4	15	10,5	0,7	III	A 80 17 108	
		17,4	15	15,3	0,6	II	A 80 17 158	
		18,6	18,6	13,7	0,6	III	A 80 18 138	
		20,8	20,8	12,6	0,8	III	A 80 20 128	
		21,3	13,3	17,7	0,9	III	A 80 21 178	
		22,4	22,4	14	0,8	III	A 80 22 148	
		26,4	26,4	35,2	1,1	III	A 80 26 358	
		29	29	19,2	1,0	III	A 80 29 198	
		30,3	30,3	50,3	1,5	III	A 80 30 508	
		32,4	32,4	20	1,0	III	A 80 32 208	
		38,8	38,8	26,6	1,2	II	A 80 39 268	
		38,9	38,9	38,8	1,2	II	A 80 39 398	
		40	10	20,2	1,0	II	A 80 40 208	
46,2	46,2	40,8	1,1	III	A 80 46 408			
	ABS	12,3	12,3	15,3	1,0	III	A 80 12 159	
		21,2	21,2	12,1	1,0	III	A 80 21 129	
		25,3	25,3	15,2	1,0	III	A 80 25 159	
		38,3	20,4	20,2	1,0	III	A 80 38 209	
		45,5	30,5	15,7	1,2	III	A 80 45 169	
		67,5	35,8	46,3	1,7	III	A 80 67 469	



*1 Anlieferung als Schüttgut.