



**Netzteil**

Model: **AK-CH-06**



Produktcode	AK-CH-06
Produkttyp	Netzteil
Serie	Universell
Versorgungsspannung	110-240 V
Stromaufnahme	< 0.4 A
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	67 x 42 x 21 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	157 x 89 x 38 mm
Nettogewicht	32.7 g
Bruttogewicht	73.8 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720132710
Garantie	24 Monate





## Bezeichnung

Akyga® AK-CH-06 ist ein universelles 10-W-USB-Ladegerät mit 5 V / 2,1 A-Parametern, das mit einer Netzspannung von 110 bis 240 V, 0,5 A, 50/60 Hz betrieben wird. Es ermöglicht das schnelle Laden von Smartphones, Tablets, Navigationsgeräten, Powerbanks und allen anderen Mobilgeräten über einen USB-Anschluss.

Das Sicherheitsset (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) garantiert einen sicheren und stabilen Betrieb.

Hergestellt aus strapazierfähigem schwarzem ABS-Material. Seine geringe Größe ermöglicht eine komfortable Verwendung und Aufbewahrung. Es ist auch perfekt für unterwegs. Sicherheit und Zertifikate garantieren Produktsicherheit. Das Ladegerät ist mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Smartphones kompatibel.