

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Akku LED Arbeitsl Thorsman 35W 4000LM/IP54/ IK08/ USB A+C 2,4A, dimmbar

IMT47279

! Verfügbar ab: Januar 2023

! In Kürze verfügbar

EAN Code : 3606482183988

### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktserie	Thorsman Worklights
Produkt oder Komponententyp	Arbeitslampe
Geräteanwendung	Beleuchtung
Lichtquelle	LED 35 W

### Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220 - 240 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50 - 60 Hz
Betriebsleistung in W	35 W
Ausgangsspannung	5 V, 2,4 A
Steckerpol-Konfiguration	2P
Batterietyp	LiFePO4 0,26 AH 14,8 V
Steckernorm	Schuko
Lichtfluss	4000 lm
Lampenlebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	Ra=80
Farbtemperatur	4000 K
Gehäusematerial	PC + rubber
Höhe	270 mm
Breite	260 mm
Tiefe	105,7 mm
Produktgewicht	2,8 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP54
Schutzart (IK)	IK08

---

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
---------------------------------	-----------

## Verpackungseinheiten

---

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14,1 cm
VPE 1 Breite	32 cm
VPE 1 Länge	27 cm
VPE 1 Gewicht	3,088 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	10,264 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	36
VPE 3 Höhe	105 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	133,168 kg

## Nachhaltigkeit

---

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)