




## LED-Einbaustrahler TUBIC

Artikel-Nr. 13126173



1.0 m	0.7 0.7	1173.2
2.0 m	1.4 1.4	283.3
3.0 m	2.1 2.0	130.4
4.0 m	2.8 2.7	73.3
5.0 m	3.5 3.4	46.9
	Ø (m)	E0(0°) [lx]



LED-Einbaustrahler TUBIC, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum DeckeneinbauAusführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 680lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>13126173</b>
<b>Stand:</b>	15.02.2021 18:18

Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	80 mm

Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	50 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	680 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	schwenkbar
Höhe	20 mm
Schwenkwinkel	25 °
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung