

SIVACON, Dach, EMV, EMV, IP40, B: 400 mm, T: 600 mm, verzinkt



Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Dach
Ausführung des Produkts	EMV
Ausführung der Oberfläche	verzinkt
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Ja

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP40

Eignung	
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein


Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Kabeleinführung	Nein
• Lüftung	Nein

Mechanischer Aufbau	
Breite	400 mm
Tiefe	600 mm

Material	Stahl
----------	-------

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 61346-2 • gemäß IEC 81346-2:2009 	U UC

Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
 EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	Sonstige

Weitere Informationen

- Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>
- Industry Mall (Online-Bestellsystem)**
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1046-2UD12-0A>
- Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1046-2UD12-0A>
- Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1046-2UD12-0A
- CAX-Online-Generator**
<http://www.siemens.com/cax>
- Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

