

Hymer Stufenstehleiter 4126

Aufstieg einseitig, 6 profilierte Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 1,34 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Holmlänge 2,14 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 231315



HYMER



Stufenstehleiter







- Aufstieg einseitig
- 6 profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,34 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,14 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Erhöhte Stabilität durch Aussteifungsstreben am Antritt
- Ausgestattet mit Ablageschale und Eimerhaken
- Eimerhaken mit 10 kg Traglast
- Ablageschale aus Kunststoff
- rutschsichere Leiterschuhe am Holmende
- platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium

- aufgestellt Höhe x Breite 1950 x 495 mm
- Gewicht 6,4 kg
- gemäß EN 131
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Plattformleiter	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Leitertyp	Stufenstehtleiter	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Nutzung	einseitig	Spreizsicherung	nein
Holmlänge	2,14 m	Leiter Ausführung	zweitellig
Standhöhe	1,34 m	Leiter Ausstattung	Ablageschale und Eimerhaken
Breite Podest	250 mm	Traglast Eimerhaken	10 kg
Tiefe Podest	250 mm	Ablageschale	ja
Reichhöhe	3,34 m	Material Ablageschale	Kunststoff
Stufen Anzahl	6	Verstärkung	Aussteifungsstreben am Antritt
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Stufen	Unterbau	rutschsichere Leiterschuhe
Tiefe Stufen	80 mm	Norm	EN 131
Höhe	1950 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Breite	495 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	6,4 kg

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiß
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE