

**bott**

## Werkzeugwagen

verso

Höhe x Breite x Tiefe 980 x 800 x 600 mm, Gestellausführung 4 Rollen, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Schrank, Mit Doppel-Flügeltür, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot, Unterbau 4 Rollen

Artikelnummer: 233156



### Werkzeugwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 980 x 800 x 600 mm
- Gestellausführung 4 Rollen
- Unterbau mit 4 Rollen
- Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Schrank
- Schubladen Höhe 2x100 mm
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladenauszug 100 %
- mit Vollauszug
- Mit Auszugssperre
- Mit Doppel-Flügeltür
- Mit Schiebebügel
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035






Lichtgrau

- Front mit Puerbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm


## Technische Details

|                          |                         |                       |                      |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Möbeltyp                 | Tisch                   | Auszugssperre         | Auszugssperre        |
| Tischtyp                 | Werkbank                | Griff                 | Schiebebügel         |
| Gestellausführung        | 4 Rollen                | Oberfläche Platte     | mit Linoleumbelag    |
| Unterbau                 | 4 Rollen                | Material Gestell      | Stahl                |
| Höhe                     | 980 mm                  | Oberfläche Gestell    | pulverbeschichtet    |
| Breite                   | 800 mm                  | Farbe Gestell         | lichtgrau // RAL7035 |
| Tiefe                    | 600 mm                  | Oberfläche Front      | mit Puerbeschichtung |
| höhenverstellbar         | nein                    | Farbe Front           | purpurrot // RAL3004 |
| Werkbank Ausstattung     | 2 Schubladen, 1 Schrank | Material Verarbeitung | verschweißt          |
| Schubladen Anzahl        | 2 Stück                 | Türen Anzahl          | 1 Stück              |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x100 mm                | Türtyp                | Doppel-Flügeltür     |
| Traglast Fachboden       | 75 kg                   | fahrbar               | ja                   |
| Oberfläche Korpus        | mit Puerbeschichtung    | Rollen Anzahl / Art   | 4 Rollen             |
| Auszugsart               | Vollauszug              | Rad-Ø                 | 125 mm               |
| Schubladentraglast       | 50 kg                   | Gewicht               | 64,227 kg            |
| Auszug Schublade         | 100 %                   |                       |                      |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 232994 |  | Trenn- und Steckwände, mit 5 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 232996 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 232998 |  | Trenn- und Steckwände, mit 15 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233015 |  | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 800 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz   |
| 233448 |  | Schubladeneinsatzset, mit 24 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün |
|--------|---|---|

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall   |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung   |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |