

Scangrip

Baustrahler

JUST CONNECT BASIC

30 Leuchtmittel LED, Lichtstrom 500 - 1000 Lumen, Mit Haken, Abstrahlwinkel 110 °

Artikelnummer: 254547



3 YEARS WARRANTY



Baustrahler

- Höhe x Länge x Breite 62 x 158 x 79 mm
- 30 Leuchtmittel LED
- Lichtstrom 500 - 1000 Lumen
- Mit Haken
- Leuchtdauer 9 - 18 h
- Abstrahlwinkel 110 °
- 2-stufig dimmbar
- Zweiachsig drehbar
- Kompatibel mit METABO/CAS
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP30: Fremdkörper > 2,5 mm
- 3 Jahre Garantie

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchtenkopf Ausführung	Zweiachsig drehbar
Lampentyp	Baustrahler	Leuchte Funktion	2-stufig dimmbar
Leuchtmitteltyp	LED	Länge	158 mm
Leuchtmittel Anzahl	30 Stück	Höhe	62 mm
Leuchtdauer	9-18 h	Breite	79 mm
Lichtstrom	500-1000 Lumen	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
dimmbar	ja	IP Schutzart	30: Fremdkörper > 2,5 mm
Abstrahlwinkel	110 °	Garantie	3 Jahre
Akkutyp	METABO/CAS	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkuleistung	5,2 Ah	Gewicht	0,12 kg
Leuchte Ausstattung	Haken		

Zubehör

254550



Stromversorgung, Geeignet für Arbeits- und Industrieleuchten, Höhe x Breite x Tiefe
72 x 83 x 124 mm