

Rocholz Lifter



Traglast 50 kg, Plattform Länge x
Breite 600 x 450 mm, Hubhöhe 860
mm / abgesenkte Höhe 360 mm

Artikelnummer: 273020



Lifter

- Traglast 50 kg
- Plattform Länge x Breite 600 x 450 mm
- Hubhöhe 860 mm / abgesenkte Höhe 360 mm
- Aus Stahl in RAL7016 Anthrazitgrau
- Höhe x Länge x Breite 970 x 856 x 450 mm
- Plattform aus Edelstahl
- Bedienung Hub manuell über Fußpedal
- Spannungsversorgung über Kabel
- Gewicht 0 kg

Technische Details

Hebergerät	Hubtisch	Material Plattform	Edelstahl
Hubwagentyp	Lifter	Höhe	970 mm
Traglast	50 kg	Breite	450 mm
Breite Plattform	450 mm	Länge	856 mm
Länge Plattform	600 mm	Hubgeschwindigkeit mit Last	45 mm/s
Hubhöhe (max.)	860 mm	Hubgeschwindigkeit ohne Last	64 mm/s

Hubhöhe (min.)	360 mm	Spannungsversorgung	Kabel
Bedienung	Hub manuell über Fußpedal	Farbe	anthrazitgrau // RAL7016
Material	Stahl	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5

Dazu passt auch ...

215931		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 300 x 200 x 200 mm
216359		Stretchfolie, Lieferung als Rolle, Folie Länge x Breite 300 m x 500 mm, Aus Polyethylen, Stärke 23 µm, In transparent
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
227889		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 42, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
227908		Unisex-Arbeitshose, Größe M, Schnitt bequem und weit
229873		Barcode-Scanner - Handgerät, mit Aufsteller für freihändiges scannen, Anschlussmöglichkeit per USB, Scanfeldbreite 20 - 500 mm, scannen aus bis zu 500 mm Entfernung
526491		Cutter, Abbrechklinge mit automatischem Klängenrückzug, mit Rasterautomatik und Abbrechhilfe