

META

Systemregal - Anbaufeld CLIP

CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 336 mm, Fachlast 100 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 474901



Das Lagersystem



META System-Steckregal CLIP

Anbauregal

Systemregal - Anbaufeld




- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 336 mm
- Feldlast 1650 kg
- Fachlast 100 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm






- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstreben und Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstreben und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Fachtiefe | 300 mm |
| Regaltyp | Systemregal | Nutzung | einseitig |
| Regalsystem | Stecksystem | Böden- / Ebenentyp | Stahlboden |
| Regalfeld | Anbaufeld | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Material | Stahl | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Höhe | 2000 mm | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstreben // Aussteifungstraversen |
| Breite | 1006 mm | Systemlochung | 50 mm |
| Tiefe | 336 mm | Lieferumfang | Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstreben und Ebenen gem. Angebot |
| Fachlast | 100 kg | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Feldlast | 1650 kg | Anlieferung | vormontiert |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück | Garantie | 5 Jahre |
| Fachbreite | 1000 mm | Gewicht | 16,9276 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 150072 |  | Fußverdübelungsset für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 156473 |  | Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1000 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Vollblechwand |
| 157851 |  | Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1000 mm, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm |

| | | |
|--------|---|--|
| 159245 |  | Flügeltür für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1000 mm, Verschließbar mit Drehgriff, 3-Riegelverschluß, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 160674 |  | Sockelleiste, Für Steckregal, Höhe x Breite 56 x 1000 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 297384 |  | Systemregal - Anbaufeld, CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 756 x 336 mm, Fachlast 100 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 475369 |  | Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, der Boden wird mit Clip-Bodenträgern befestigt, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 609137 |  | Wandverdübelung für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203393 |  | Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen |
| 213058 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm |
| 215547 |  | Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß |
| 216063 |  | Schwerlastkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 410 x 310 x 240 mm |
| 324647 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb |
| 526019 |  | Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter |
| 532431 |  | Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 763239 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 991754 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |