

IDEAL AP40 Pro



Der kompakte und kraftvolle Luftreiniger für reine Innenraumluft, für Raumgrößen von 30 bis 50 m²*. Neuartiges 360°-Filter-System mit einem langlebigen HEPA-Filter und extra hohem Aktivkohleanteil.

360°-Filter (HEPA + Aktivkohle)

Premium Textilüberzug

Extra leistungsstarker Turbo-Modus

Niedriger Energieverbrauch

Ultraleiser Betrieb

Nacht-Modus

WiFi-Anbindung

Zugehörige App kostenlos verfügbar

Premium-Sensoren für den Automatik-Modus

Fernbedienung

Empfohlen für Allergiker

Wirkt gegen Chemikalien und Gerüche

Wirkt gegen Feinstaub

Wirkt gegen Stickstoffdioxid (NO₂)



Technische Daten

Anschlusswerte	220-240V, 50/60 Hz
Lüfterstufen	5
Leistung (Watt)	5 / 6 / 7 / 9 / 75
Geräuschpegel (dB)	16,7/18,5 /23,6/33/61,7
Reinigungsleistung (m³/h)	50/65/90/130/420
Maße (H x B x T)	398 x 255 x 298 mm
Gewicht (kg)	3,6


* Bei einer Raumhöhe von 2,5 m

Produktbeschreibung

Der kompakte Luftreiniger AP40 Pro vereint klares Design mit effizienter Luftreinigung – bei geringen Geräuschemissionen und kleinem Energieverbrauch. Der Aufbau des Gerätes, basierend einzig und allein auf seinem 360°-Filter, ist ein radikaler Ansatz, der es ermöglicht, höchste Luftdurchsätze und optimale Filterung zu gewährleisten. Der 360°-Mehrlagenfilter filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen wie Feinstaub (PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene, Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen (und hemmt deren Wachstum im Filter), Zigarettenrauch, Abgase (auch NO₂), chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, n-Butane, VOC,...) und Gerüche aus der Innenraumluft. Über das zentrale Bedienelement EASY-TOUCH lassen sich alle Betriebszustände (Automatik, Level 1/2/3, Turbo und Nachtmodus) mit einem Fingertipp auswählen. Weitere Features wie Timerfunktion, Kindersicherung, Filterzustandsabfrage oder eine individuelle Anpassung der Leistungsstufen im Automatikmodus lassen sich bequem über die zugehörige App „IDEAL AIR PRO“ steuern. Der 360°-Filter ist durchschnittlich alle 12 Monate zu tauschen. Dies hängt vom Luftverschmutzungsgrad vor Ort und der Nutzungsintensität ab.

IDEAL

pure air. pure life.




HOCHWERTIGES BEDIENELEMENT

Über das Bedienelement EASY-Touch lassen sich die Funktionen On/Off, Auto, Level 1/2/3, Turbo und Nachtmodus komfortabel und intuitiv bedienen.



FARBCODES ZEIGEN DIE LUFTQUALITÄT

Die aktuelle Luftqualität wird mit einem Dreifarbcodex im EASY-TOUCH Bedienelement angezeigt.



APP „IDEAL AIR PRO“

Zur erweiterten Steuerung und Abfrage des Gerätes. Kostenlos erhältlich bei Google Play & im Apple App Store.



360°-FILTER

Der Hochleistungs-360°-Filter besteht aus einem Fein-Vorfilter, HEPA-Filter und einem extra hohen Aktivkohleanteil. Durch die kreisrunde Bauform wird die gesamte Filterfläche optimal ausgenutzt. Mit hochwertigem Textilüberzug.



FERNBEDIENUNG

Der AP40 Pro lässt sich auch bequem mit der Fernbedienung steuern.



MADE IN GERMANY



IDEAL