



Fassungen für Halogen-Glühlampen

G9-Fassung

Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: LCP, natur
T270, Nennwert: 2/250
Doppel-Steckklemmen für mehrdrähtige Leitungen
mit Aderendhülse \varnothing 1,4-1,8 mm
Durchgangslöcher für Schrauben M3
Gewicht: 14,4 g, Verp.-Einh.: 1000 Stück
Typ: 33500

Best.-Nr.: 502004




Aufsteckkappen für G9-Fassung 502004

Material: LCP, natur
Außengewinde 28x2 IEC 60399
Befestigungslöcher für Schrauben M3
Gewicht: 8,7/4,6 g, Verp.-Einh.: 1000 Stück
Typ: 83310 Nippelgewinde: M10x1

Best.-Nr.: 505951

Typ: 97268 eingeformtes Gewinde: M10x1


Best.-Nr.: 501942



Schraubring

Für Produkte mit Außengewinde 28x2
Material: PPS, schwarz
 \varnothing 34 mm, Höhe: 7,5 mm
Gewicht: 1,9 g, Verp.-Einh.: 1000 Stück
Typ: 05202

Best.-Nr.: 502503



GU10-, GZ10-Fassungen, Zubehör

Für Hochvolt-Halogen-Glühlampen

GU10, GZ10-Fassungen

Gehäuse: LCP, natur, T270, Nennwert: 2/250
Doppel-Steckklemmen für mehrdrähtige Leitungen
mit Aderendhülse \varnothing 1,4-1,8 mm
Durchgangslöcher für Schrauben M3
Gewicht: 7 g, Verp.-Einh.: 1000 Stück
Typ: 31000/31010

Best.-Nr.: 108979 GU10, GZ10-Fassung

Best.-Nr.: 109007 GU10-Fassung

