



ARTIKEL-NUMMER: 2332243
**Perfect Cutting® Diamond PU
 Salt&Pepper**

Umgang mit scharfkantigen Teilen in trockenen oder öligen Arbeitsumgebungen

Honeywell

Überblick

Artikelnummer

2332243

Produkttyp

Handschuhe

Programm

Schnitt- und Stichschutz

Produktlinie

schnittfest

Marke

Honeywell

Marke vorher bekannt als

SPERIAN

Branche

- Automobilindustrie und Bauteilproduktion
- Luft- und Raumfahrt
- Bauindustrie
- Gastronomie
- Strom und Energieversorgung
- Glasindustrie
- Logistik
- Wartung und Instandhaltung
- Stahl- und Metallindustrie
- Papierindustrie
- Dienstleistung
- Telekommunikation
- Transportwesen
- Versorgungsunternehmen

Produktverwendung

Umgang mit scharfkantigen Teilen in trockenen oder öligen Arbeitsumgebungen

Eigenschaften und Nutzen

Funktion

Gestrickter Handschuh aus Dyneema® Diamond, Elasthan und Polyamid
 Schwarze Polyurethanbeschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
 Elastisches Bündchen

Nutzen

KOMFORT

Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit guter Fingerbeweglichkeit. Der Handschuh bietet höchsten Tragekomfort und erhöhte Haltbarkeit.

Das kühle Dyneema®-Material sorgt für ein angenehmes frisches Tragegefühl.
Die dichte Maschenstruktur (Strickstärke 13) verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, schützt vor dem Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes Tastempfinden.
Der unbeschichtete Handrücken sorgt für eine optimale Atmungsaktivität des Handschuhs.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Das Dyneema® Diamond-/Elastan-/Polyamid-Gewebe bietet hervorragenden Schnitenschutz.
Die Polyurethan-Beschichtung auf der Handinnenfläche und an den Fingerkuppen bietet hervorragende Abriebfestigkeit.
Achtung! Diesen Handschuh keiner Hitze aussetzen.

HYGIENE

Die schwarze Farbe ist für Arbeiten in schmutzigeren Umgebungen geeignet.

Technische Beschreibung

Beschreibung

CE-KATEGORIE : Kategorie II: Mittlere Risiken
Entspricht den Normen:
EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen
EN 388-2003 Mechanische Risiken

EIGENSCHAFTEN:

Gestrickter Handschuh aus Dyneema® Diamond, Elastan und Polyamid
Schwarze Polyurethanbeschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
Elastisches Bündchen

Produkttechnologie

Gestrickt und beschichtet

Strickstärke

13

Handschuh-/Trikotfarbe

Schwarz-Grau

Beschichtungstyp

Dyneema® Diamond, Elastan und Polyamid

Beschichtungsfarbe

Grau

Länge

25 cm

Unbedenklichkeit

Erfüllt die Europäischen Normen

Tastgefühl

Klasse 5

Größen

7 bis 11

EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

| | |
|-----------------------------------|---|
| Abriebfestigkeit | 4 |
| Schnittbeständigkeit (Coupe-Test) | 5 |
| Reißfestigkeit | 4 |
| Durchstichfestigkeit | 2 |

Verpackungsetikett

Kennzeichnung

CE Honeywell
2332243 XX
EN 420
EN 388: 4542
TDM 13997

Zertifizierungen

EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA

2

Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

EG-Zertifizierungsnummer

0075/797/162/03/15/0254

EG-Baumusterprüfbescheinigung

Konformitätserklärung

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

0075/797/162/03/15/0254

Fotos & Bilder

PIC SKU - Bilder

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/79c05abaff2c4d80b138c66dd50b74d5.jpg>

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

UI 102

Benutzerinformationen

102

Wartung und Instandhaltung

Informationen zur Aufbewahrung

Mindestpackungsgröße 10 Paar.

Karton mit 100 Paar.

Pflegeanleitung

Dieser Artikel kann gewaschen werden. Wenden Sie sich bezüglich Reinigungsanweisungen an Honeywell Safety Products.