

Bimetallthermometer, Für industrielle Anwendungen A52L

Type A52L

Artikelnr.: 3904202

Beschreibung	
Ausführung	EN 13190
Typ	A52.100, Nenngröße 100, Anschlusslage rückseitig
Genauigkeitsklasse	Cl. 1 nach EN 13190
Anzeigebereich	0 °C ... 120 °C
Einheit	°C
Anschlussbauform	1, Anschluss glatt
Prozessanschluss	glatt, mit Bund für Schutzrohr (Schutzrohr zur Montage erforderlich)
Tauchschaftdurchmesser	8 mm
Einbaulänge L1	200 mm
Werkstoffe	
Tauchschaftwerkstoff	CrNi-Stahl 1.4571
Zifferblatt	Aluminium, weiß
Zeiger	Aluminium, schwarz
Gehäusewerkstoff	CrNi-Stahl
Sichtscheibe	Instrumentenflachglas
Einsatzbedingungen	
Schutzart	IP 43

