


### TKG-105-MED-IP68-GREY InduProof med



### TKG-105-MED-IP68-BLACK InduProof med



#### BESONDERHEITEN

- Silikonummantelte Tastatur mit 105 Tasten inklusive Nummernblock
- Dicht nach IP68, kann in Flüssigkeiten eingetaucht werden
- Kann mit Wasser und Seife, Desinfektionsmitteln oder anderen Reinigungsmitteln gereinigt werden
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit durch spezielle Oberflächenversiegelung (Coating)
- Angenehmes Tastgefühl

#### TECHNISCHE DATEN

Tastenzahl:	105	Schnittstelle:	USB
Bauform:	Desktopgehäuse	USB-Kompatibilität:	complies with USB 2.0
Gehäusematerial:	Silikon	Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C
Schalttechnologie:	Carbon-Kontakte	Lagertemperatur:	-25 °C bis +80°C
Schaltzyklen:	ca. 2 Mio. (pro Taste)	Abmessungen:	385 x 160 x 21 mm
Schaltkraft:	2 N	Gewicht:	1300 g
Schaltweg:	1,0 mm	Zertifizierungen:	CE, RohS, REACH, EMV, FCC
Schutzgrad:	IP68	Garantie:	4 Jahre auf die elektrische Funktion

Kat.Nr.	Produktbezeichnung	Farbe	Layout
KG14012	TKG-105-MED-IP68-GREY-USB-DE	Grau	Deutsch
KG14013	TKG-105-MED-IP68-GREY-USB-US	Grau	US
KG15002	TKG-105-MED-IP68-BLACK-USB-DE	Schwarz	Deutsch
KG15003	TKG-105-MED-IP68-BLACK-USB-US	Schwarz	US

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!