

## Kabeltrommel Ø 500mm

PVC-OB 4x0,25 grau 500m

Kabeltrommel (500 m)

PVC (UL/CSA)

4 × 0.25 mm<sup>2</sup>, grau

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen




Abbildung stellvertretend

#### Leitungen

Kabelnummer	211
Adernzahl/-querschnitt	4 × 0.25 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	PVC (br, ws, bl, sw)
Shore-Härte Außenmantel	85 ± 5A
Material (Mantel)	PVC (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 4.8 mm
Biegeradius (fest)	5 × Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10 × Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+80 °C
Mantelfarbe	grau

#### Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444995