


# ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) S/FTP, blau, 2 m

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 21.15.0344    |
| <b>Hersteller</b>          | ROLINE        |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 21.15.0344    |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 7611990167159 |

**roline**  
Designed for Professionals



**Cat.5e**  
Class D

**SF/UTP**

**Konfektioniertes doppelt geschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 5e mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.**

- Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Gesamtabschirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie und Kupfergeflecht
- Hochwertig vergoldete Kontakte

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0020 ROLINE Kat. 5e S/FTP Massivdraht Installationskabel, 25.16.8487 ROLINE Kat. 5e STP Anschlussdosen, 26.11.0329 ROLINE 19" Patchpanel Kat. 5e STP, 21.15.0305 ROLINE Kat. 5e S/FTP Patchkabel. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.

## Technische Daten

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Hersteller                  | ROLINE             |
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp                  | S/FTP Patchkabel   |
| Farbe                       | blau               |
| Länge                       | 2 m                |
| Schirmungstyp               | SFTP               |
| Übertragungsqualität        | Cat5e / Class D    |
| Impedanz                    | 100 Ohm            |
| Anzahl Adern                | 8                  |
| Aderntyp                    | Litze              |
| Gekreuzt                    | nein               |
| Farbe (Tülle)               | blau               |
| Kabel LSOH                  | nein               |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45             | Standard           |
| Gewicht                     | 74.2 g             |
| Verpackungshöhe             | 30 mm              |
| Verpackungsbreite           | 120 mm             |
| Verpackungstiefe            | 130 mm             |
| Paketgewicht                | 0.068 kg           |