

Gasflaschen-Depot

für 24 Gasflaschen mit Durchmesser 220 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2055 x 2100 x 1250 mm, mit Gitter-Doppel-Flügeltür, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Artikelnummer: 200488



Gasflaschen-Depot

Gasflaschen-Depot


- zur Lagerung im Freien
- für 24 Gasflaschen mit Durchmesser 220 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 2055 x 2100 x 1250 mm
- klappbare Kragarmfachteiler mit Kettensicherung
- ohne Bodengruppe
- mit Gitter-Doppel-Flügeltür
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Technische Details





Gefahrstoff-Lagertyp	Container	Türtyp	Gitter-Doppel-Flügeltür
Containertyp	Gasflaschen-Depot	Isolierung	nein
Lagerort	im Freien	Material	Stahl
Gefahrstoffbezeichnung	Gase	Oberfläche	lackiert
Kapazität	24x50 l Gasflasche	Farbe	blau// RAL5015

Kapazität Gasflaschen Ø 220 mm m	24 Stück	Brandschutz	nicht brandgeschützt
Höhe	2055 mm	Anlieferung	fertig montiert
Breite	2100 mm	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja
Tiefe	1250 mm	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Container Ausstattung	klappbare Kragarmfachteiler mit Kettensicherung	Gewicht	214 kg
Boden Ausführung	ohne Bodengruppe		

Zubehör

521536		Rampe für Gasflaschen-Depot, Höhe x Länge x Breite 130 x 740 x 750 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
700173		Stapler-/Kranentladung

Dazu passt auch ...

202906		Flaschenkarre, Traglast 100 kg, für 1x40/50 l Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung
202916		Flaschenkarre, Traglast 100 kg, für 1 x 11 kg Propangas Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung
510903		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525753		Gefahrensymbol, leicht entzündlich, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm