

Gedore Red GEDORE RED R38100419 2K- Schraubendreher Schlitz 4 mm 0.8x100 mm

Artikelnummer: 250535

GEDORE



Technische Details

| | | | |
|--------------------|---------|-------------------------------|--------------|
| Stückgeprüft | nein | Oberfläche | verchromt |
| Gesamtbreite [mm] | 22 mm | Schneidenbreite [mm] | 4 mm |
| 1000 V isoliert | nein | Ausführung | Aufhängeloch |
| VDE zertifiziert | nein | Kugelkopf | nein |
| Netto-Gewicht [kg] | 0,04 kg | Kappe drehbar | nein |
| Gesamthöhe [mm] | 22 mm | Griffausführung | 2K |
| Form der Klinge | rund | Bezugsnorm der Abtriebsspitze | DIN 5264 |

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------|----------------------|
| Isoliert | nein | Klingenlänge | 100 mm |
| Schlagkappe | nein | Korrosionsgeschützt | ja |
| Abrollschutz | ja | REACH Registrierung vorhanden | ja |
| Gesamtlänge [mm] | 170 mm | Schneidenstärke | 0,8 mm |
| Klingen-Ø | 4 mm | Griff vorhanden | ja |
| antimagnetisch | nein | Vergütung der Abtriebsspitze | phosphatiert |
| Antriebssechskant | nein | Material | Chrom-Molybdän-Stahl |
| Inhalt (Anzahl Stück) | 1 | Ausführung funkenarm | nein |
| Farbcodierung | nein | | |