VARIOfit

Doppelstirnwandwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand), 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 503296











VARIOfit Doppelstirnwandwagen

Doppelstirnwandwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- Ladehöhe 295 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- mit TPE-Bereifung
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Wagentyp	Plattformwagen	Euronorm	nein
Plattformwagentyp	Doppelstirnwandwagen	Schiebebügel	2 Stück
Traglast	500 kg	klappbar	nein
Ladehöhe	295 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1000 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	600 mm	Radlager	Kugellager
Material Plattform	Holz	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Aufbauten	2 Stirnwände (Vollwand)	Radanordnung	rechteckig
nestbar	nein	Höhe	1015 mm
Material Gestell	Stahl	Garantie	12 Jahre
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Gewicht	33,75 kg
Farbe	enzianblau // RAL5010		

Zubehör		
203072		4 Lenkrollen, für Transportwagen, Bereifung Gummi, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203075	1	Schreibtafel für Plattformwagen, aus Holz, Hochformat für DIN A4
203076	5	Schreibtafel für Plattformwagen, aus Holz, Querformat für DIN A4
203078	0.5	Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203079	00	4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203082	U	Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203088	1	Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203089	1	Räder mit Vollgumibereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch			
149743	5	Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen	
203396	A	Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen	
215911	*	Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm	

221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309	113	Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197	This!	Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg