



## NUMINOS® CL DALI S

Indoor LED Deckenaufbauleuchte schwarz/schwarz  
2700K 60°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® CL DALI S Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 980 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004412
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	72
Anzahl Leuchten an LS C16A	122
Höhe Einschaltstrom	52 A
Dauer Einschaltstrom	1 µs
Lumen	980 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B50

## Lichtquelle

791819	
--------	---

## Zubehör

1006167	NUMINOS S , Frontring weiß
---------	-------------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	16.2 cm
Durchmesser	6.5 cm
Nettogewicht	0.56 kg
Bruttogewicht	0.725 kg
BIG WHITE Seite	104