

**Artikelnummer:** 73038

**Kurzbeschreibung:** Kippbehälter Typ GU, 750 Liter, orange

**Langbeschreibung:** Kippbehälter Typ GU, 750 Liter: Für Einsätze, bei denen niedrige Bauhöhe zählt, z.B. an Maschinentischen, Stanzen usw. Günstiger Kippwinkel bewirkt restlose Entleerung. Entriegelung vom Staplersitz über Zugseil. Durch Absenken des Hubgerüstes wird der Behälter in die Ladeposition zurückgebracht. Mit Abrutsch- und Ausklinksicherung. Konstruktion: Blechstärke 3 mm, oberer Rand verstärkt Farben: Orange (RAL 2000), Rot (RAL 3000), Blau (RAL 5012), Grün (RAL 6011), Grau (RAL 7005) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 750 Liter Außenmaße: L 1440 x B 1280 x H 680 mm Tragkraft: 1000 kg Gewicht: lackiert 156 kg, verzinkt 171 kg CE-Zeichen TÜV-geprüft Gegen Aufpreis erhältlich: Öl- und wasserdichte Verschweißung des Behälters (siehe Zubehör)



**EAN/GTIN:** 4052462002098