


## 19" Netzwerkschrank Eco, (B)800 x (T)800 mm

Ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Netzwerkkomponenten!

- **Gestellrahmen:** verschraubt
- **Schutzart:** IP20
- **Fronttür:** abschließbare Fronttür mit Sicherheitsglas und Schwenkhebelgriff
- **Seitenwände:** abnehmbare & verschließbare Seitenteile
- **Rückwand:** abnehmbare & verschiebbare Rückwand
- **Kabelführungen:** Kabelöffnung im Dach & Boden
- **Eigenschaften:** 1,0 - 2,0 mm Stahl • Ausschnitt für Dachlüfter • 2 Paar tiefenverstellbare verzinkte 19" Profile • höhenverstellbare Standfüße
- **Oberfläche:** elektrostatische Pulverbeschichtung / verzinkte Profilrahmen
- Lieferung erfolgt vormontiert (zerlegbar) inkl. 2 Schlüsseln

### Anwendungsbeispiele:

- für Netzwerk- und Datentechnik oder Audio/Video-Systeme



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank Eco, lichtgrau (RAL7035)



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank Eco, lichtgrau (RAL7035)



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank Eco, schwarz (RAL9005)



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank Eco, schwarz (RAL9005)

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Netzwerkschrank Eco	32 HE	Glastür	600 kg	800 x 800 mm	1.588 mm	lichtgrau	D32E88G	11117156
		Glastür	600 kg	800 x 800 mm	1.588 mm	schwarz	D32E88B	11117151
19" Netzwerkschrank Eco	32 HE	Glastür	600 kg	800 x 800 mm	2.033 mm	lichtgrau	D42E88G	11117157
		Glastür	600 kg	800 x 800 mm	2.033 mm	schwarz	D42E88B	11117152