

## fetra châssis roulant

force 400 kg, plateau longueur x largeur 700 x 700 mm, hauteur de charge 190 mm, plateforme en bois, structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

Numéro d'article: 118589



## fetra Plateau roulant




### Force 400 kg

châssis roulant

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 700 x 700 mm
- hauteur de charge 190 mm
- plateforme en bois
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant
- 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

|                         |                         |                          |                                    |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| appareil de manutention | châssis roulant         | couleur                  | bleu brillant // RAL5007           |
| type de rouleur         | châssis roulant         | barre directrice         | non                                |
| charge                  | 400 kg                  | nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes             |
| norme européenne        | non                     | pneumatique              | TPE                                |
| hauteur de charge       | 190 mm                  | roulement                | roulement rainuré à billes         |
| longueur de plateau     | 700 mm                  | équipement roue          | 2 roulettes pivotantes avec freins |
| largeur de plateau      | 700 mm                  | Ø de roue                | 125 mm                             |
| matériau de plateforme  | bois                    | norme                    | EN 1757-3 (frein)                  |
| matériau de châssis     | acier                   | garantie                 | 10 années                          |
| matériau de finition    | soudé                   | Poids                    | 19 kg                              |
| surface                 | finition peinture époxy |                          |                                    |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 158758 |  | Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 125 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |
| 309687 |  | roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal  |
| 309723 |  | roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal                    |