


Krause

escabeau grande hauteur à marches roulant

STABILO® Professional Vario kompakt

accès à un côté, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 1,9 m, estrade largeur x profondeur 650 x 600 mm, main courante double face, en aluminium

Numéro d'article: 225338



Krause Escabeau grande hauteur roulant STABILO® Professional Vario kompakt

Travail en hauteur sécurisé

escabeau grande hauteur à marches roulant

- accès à un côté
- 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- hauteur 1,9 m, estrade largeur x profondeur 650 x 600 mm
- profondeur de marche 80 mm
- connexion marches/lisse serti
- application sûre grâce à rambarde d'estrade sur 3 côtés avec protège-genoux
- main courante double face
- 2 roulettes en extrémité de lisse
- pliables pour un gain de place
- en aluminium
- À l'état posé, hauteur x largeur x profondeur 2950 x 820 x 1610 mm

- poids 110 kg
- selon EN 131-7
- assurance qualité certification TÜV

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|--|
| technique de montée | escabeau grande hauteur | profondeur | 1610 mm |
| type d'échelle | escabeau grande hauteur à marches roulant | rabattable | oui |
| matériau | aluminium | fonction rabattable | pliables pour un gain de place |
| utilisation | à un côté | roulant | oui |
| hauteur d'estrade | 1,9 m | main courante | double face |
| hauteur | 1,9 m | connexion d'échelons/de longeron | serti |
| largeur d'estrade | 650 mm | équipement de sécurité échelle | rambarde d'estrade sur 3 côtés avec protège-genoux |
| profondeur d'estrade | 600 mm | protection contre l'écartement | oui |
| hauteur de travail | 3,9 m | soubassement | 2 roulettes |
| nombre de marches | 8 | norme | EN 131-7 |
| type de marche/d'échelon | marche(s) en tôle striée | certification | certification TÜV |
| profondeur des marches | 80 mm | livraison | prémonté |
| hauteur | 2950 mm | Poids | 110 kg |
| largeur | 820 mm | | |