

chariot à ranchers

force 250 kg, plateau longueur x largeur 950 x 445 mm, plateforme en bois multiplis, rehausse 4 ranches, structure en acier (soudé) avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc



Numéro d'article: 239091

chariot à ranchers

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 950 x 445 mm
- hauteur de charge 160 mm
- plateforme en bois multiplis
- rehausse 4 ranches
- les ranchers sont insérés et fermement vissés
- structure en acier (soudé) avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 755 x 1000 x 500 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage caoutchouc

Détails techniques

appareil de manutention

chariot de manutention

surface de châssis

avec revêtement en plastique

type de chariot	chariots à dossier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de chariot à dossier	chariot à ranchers	matériau de finition	soudé
charge	250 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
hauteur de charge	160 mm	pneumatique	caoutchouc
longueur de plateau	950 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	445 mm	Ø de roue	100 mm
matériau de plateforme	bois multiplis	hauteur	755 mm
rehausses	4 ranches	longueur	1000 mm
fonction rehausses	les ranchers sont insérés et fermement vissés	largeur	500 mm
matériau de châssis	acier	Poids	14,3 kg